


# KLEMMENKASTEN-KONFIGURATOR HILFE



STAHL

Der R. STAHL Klemmenkasten-Konfigurator bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Klemmenkasten individuell gemäß Ihren Anforderungen zu erstellen.

Zur Konfiguration stehen unsere Gehäuser Reihen 8146 aus Kunststoff sowie 8150 aus Edelstahl zur Verfügung. Diese können mit einer Auswahl an Reihenklemmen, Verschlussstopfen und Kabeleinführungen in verschiedenen Ausführungen und Größen bestückt werden. Auch Bezeichnungsschilder aus Kunststoff oder Edelstahl können individuell gestaltet werden. Die PE sowie PA Anschlüsse werden automatisch ermittelt. Die Temperaturklasse ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Wird eine erhöhte Umgebungstemperatur benötigt, muss zuerst die Temperaturklasse von T6 auf T5 oder T4 reduziert werden.

Über den „Gastzugang“ können Sie jederzeit Ihren Klemmenkasten konfigurieren und eine Preis Anfrage an uns senden.

Als „Registrierter Anwender“ in Deutschland haben Sie zudem die Möglichkeit auf erweiterte Funktionalitäten zuzugreifen. So steht Ihnen eine direkte Preisauskunft zur Verfügung. Für jeden konfigurierten Klemmenkasten können Sie zudem eine konkrete Lieferzeitanfrage an uns senden bzw. unmittelbar eine Bestellung auslösen. Einzelanfertigungen und kleine Losgrößen bis 25 Klemmenkästen stehen Ihnen über unsere Schnell-Linie für Lieferziele in viele europäische Länder in nur drei Arbeitstagen versandbereit zur Verfügung.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb.

## Warenkorb



Neue  
Konfiguration

### Neue Konfiguration starten

- Produktauswahl über das jeweilige Bild



Warenkorb  
aktualisieren

### Änderung der Stückzahl im Warenkorb

- Gewünschte Position/en markieren
- Anschließend „In Merkzettel kopieren“ auswählen



Position  
bearbeiten

### Anpassen einer bereits konfigurierten Position

- Gewünschte Position markieren
- Anschließend „Position bearbeiten“ auswählen



zur Anfrage /  
Bestellung

### Angebot einholen oder Bestellung auslösen

- Stückzahl prüfen/anpassen
- Anschließend „zur Anfrage/Bestellung“ auswählen



In Merkzettel  
kopieren

### Konfigurierte Position im Merkzettel abspeichern

- Gewünschte Position/en markieren
- Anschließend „In Merkzettel kopieren“ auswählen



### Technische Daten der Konfiguration anzeigen

- Gewünschte Position markieren
- Anschließend „Info-Button“ auswählen



Markierte  
löschen

### Konfigurierte Position aus Warenkorb löschen

- Gewünschte Position/en markieren
- Anschließend „In Merkzettel kopieren“ auswählen



### Übersicht der konfigurierten Position per E-Mail erhalten

- Gewünschte Position markieren
- Anschließend „Briefumschlag-Button“ auswählen

## Merkzettel



In Merkzettel  
kopieren

### Konfigurierte Position im Merkzettel abspeichern

- Gewünschte Position/en markieren
- Anschließend „In Merkzettel kopieren“ auswählen



### Übersicht der konfigurierten Position per E-Mail erhalten

- Gewünschte Position markieren
- Anschließend „Briefumschlag-Button“ auswählen



Markierte  
löschen

### Konfigurierte Position aus Warenkorb löschen

- Gewünschte Position/en markieren
- Anschließend „In Merkzettel kopieren“ auswählen